



HHA101H

## Hoofdautomaat x160 4P 25kA 100A

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	100 A
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 400 V AC IEC60947-2	25 kA
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 240 V AC IEC60947-2	35 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 230 VAC volgens IEC60947-2	25 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 400 V AC volgens IEC60947-2	20 kA

#### Uitvoering

Aantal polen	4
--------------	---

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp	8000 V
Nominale isolatiespanning Ui	690 V
Nominale spanning Ue	220 - 415 V

#### Funcities

Afschakelaar	TM A/F
--------------	--------

#### Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	35,70 W
----------------------------------	---------

#### Levensduur

Elektrische levensduur in aantal cycli	1000
Maximale aantal mechanische schakelingen	4000

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP4X
----------------------	------

#### Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	4 - 70 mm <sup>2</sup>
Doorsnede stijve geleider	4 - 95 mm <sup>2</sup>

#### Installatie, montage

Nominaal aandraaimoment	6 - 6 NM
Montage/aansluitpositie	Vooraan

**Aansluitmogelijkheden**

Type connector/stekker

Schroefaansluiting

**Deksel, deur**

Vergrendelbaar

Ja

**Afmetingen**

Hoogte

130 mm

Breedte

100 mm

Diepte

68 mm