



HI406R

Omschakelaar 4-polig 125 A modulair compact

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning Ue	380 - 690 V
Nominale isolatiespanning Ui	800 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	8000 V

Elektrische Stroom

Nominale stroom	125 A
Nominale piekstroombestendigheid Icw IEC60947	2,50 kA
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Icc met gI-gG-zekeringen	50 kA

Vermogen

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	82000 W
Totaal vermogensverlies onder IN	17,10 W

Architectuur

Aantal polen	4
Bedieningselement	Korte draaigreep
Pooltype	4P

Bediening en signalisatie

Motorbediening geïntegreerd	Nee
-----------------------------	-----

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Capaciteit

Aantal modules	12,50
----------------	-------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
---------------------	-------------