



HI451

## Omschakelaar blokvorm 4-polig 125 A

### Technische eigenschappen

#### Spanning

Nominale isolatiespanning $U_i$	800 V
Nominale stoothoudspanning $U_{imp}$	8000 V

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom	125 A
Nominale piekstroombestendigheid $I_{cw}$ IEC60947	12 kA
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom $I_{cc}$ met gl-gG-zekeringen	100 kA

#### Vermogen

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	82000 W
Totaal vermogensverlies onder IN	7,60 W

#### Architectuur

Aantal polen	4
Bedieningselement	Lange draaigreep
Pooltype	4P

#### Afmetingen

Hoogte	135 mm
Breedte	251 mm
Diepte	218 mm

#### Bediening en signalisatie

Motorbediening geïntegreerd	Nee
-----------------------------	-----

#### Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP00
----------------------	------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------