



HI460

## Omschakelaar 4P - 800A

### Technische eigenschappen

#### Spanning

Nominale isolatiespanning $U_i$	1000 V
Nominale stoothoudspanning $U_{imp}$	12000 V

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	800 A
Nominale piekstroombestendigheid Icw IEC60947	64 kA
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Icc met gI-gG-zekeringen	50 kA

#### Vermogen

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	526000 W
Totaal vermogensverlies onder IN	166,80 W

#### Uitvoering

Aantal polen	4
Bedieningselement	Lange draaigreep
Pooltype	4P

#### Afmetingen

Hoogte	321 mm
Breedte	466 mm
Diepte	375 mm

#### Bediening en signalering

Motorbediening geïntegreerd	Nee
-----------------------------	-----

#### Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP00
----------------------	------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------