



HIC408A

## Omschakelaar motorbediend 4-polig 80 A modulair HIC

### Technische eigenschappen

#### Spanning

Nominale spanning Ue 380 - 415 V

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 80 A

Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom  
Icc met gl-gG-zekeringen 50 kA

#### Vermogen

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1 52000 W

#### Uitvoering

Aantal polen 4