



HIC412G

Omschakelaar met gemot. bed. 4P - 125A

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning Ue 380 - 415 V

Elektrische Stroom

Nominale stroom 125 A

Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom
Icc met gl-gG-zekeringen 100 kA

Vermogen

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1 82000 W

Architectuur

Aantal polen 4