



HIC416A

## Omschakelaar motorbediend 4-polig 160 A modulair HIC

### Technische eigenschappen

#### Spanning

Nominale spanning Ue 380 - 415 V

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom 160 A

Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom  
Icc met gl-gG-zekeringen 40 kA

#### Vermogen

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1 105000 W

#### Architectuur

Aantal polen 4

Apparaattype Vaste inbouw

#### Compatibiliteit

Geschikt voor verdeelbord Ja