



HIC416G

## Omschakelaar met gemot. bed. 4P - 160A

### Technische eigenschappen

#### Spanning

Nominale spanning Ue 380 - 415 V

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom 160 A

Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom  
Icc met gl-gG-zekeringen 100 kA

#### Vermogen

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1 105000 W

#### Architectuur

Aantal polen 4

Apparaattype Vaste inbouw

#### Compatibiliteit

Geschikt voor DIN-rail Ja

Geschikt voor verdeelbord Ja