



HXA024H

AL triphulcontact h3+, 1NO+1NC 250 VAC

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom	3 A
Nominale stroom 230 V AC15	3 A

Connectiviteit

Type connector/stekker	Quickconnect
Aansluitwijze	Klik montage

Aansluiting

Soort contact	1 verbreek + 1 maak
Doorsnede soepele geleider	0.5 - 1.25 mm ²
Doorsnede stijve geleider	0.5 - 1.25 mm ²

Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp	1500 V
Type voeding	AC/DC

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	3 W
----------------------------------	-----

Uitrusting

Aantal wisselcontacten	0
Aantal verbreekcontacten	1

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP4X
----------------------	------