



HXA024H

### AL triphulcontact h3+, 1NO+1NC 250 VAC

#### Technische eigenschappen

##### Elektrische Stroom

Nominale stroom	3 A
Nominale stroom 230 V AC15	3 A

##### Connectiviteit

Type connector/stekker	Quickconnect
Aansluitwijze	Klik montage

##### Aansluiting

Soort contact	1 verbreek + 1 maak
Doorsnede soepele geleider	0.5 - 1.25 mm <sup>2</sup>
Doorsnede stijve geleider	0.5 - 1.25 mm <sup>2</sup>

##### Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp	1500 V
Type voeding	AC/DC

##### Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	3 W
----------------------------------	-----

##### Uitrusting

Aantal wisselcontacten	0
Aantal verbreekcontacten	1

##### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP4X
----------------------	------