



Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 2,5 - 35 mm<sup>2</sup>

#### Technische eigenschappen

##### Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	2.5 - 35 mm <sup>2</sup>
Doorsnede stijve geleider	2.5 - 35 mm <sup>2</sup>

##### Installatie, montage

Nominaal aandraaimoment	5 - 5 NM
-------------------------	----------

##### Afmetingen

Hoogte railsysteem	12 mm
Dikte rail	5 - 5 mm
Hoogte	28,50 mm
Breedte	15 mm
Diepte	30 mm

##### Elektrische Stroom

Nominale stroom	115 A
-----------------	-------

K96C