



KB263C

## Overbruggingsbaar - 2P - 24 M.

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 63 A

#### Uitvoering

Aantal polen 2

#### Afmetingen

Lengte 420 mm

#### Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp 4000 V

#### Aansluiting

Doorsnede stijve geleider 10 mm<sup>2</sup>

#### Capaciteit

Aantal modulen 24