



KDN163A

### Kamrail vork 1-polig 10 mm<sup>2</sup> 12 modulen

#### Technische eigenschappen

##### Elektrische Stroom

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 63 A |
|-----------------|------|

##### Architectuur

|              |   |
|--------------|---|
| Aantal polen | 1 |
|--------------|---|

##### Afmetingen

|        |        |
|--------|--------|
| Lengte | 210 mm |
|--------|--------|

##### Spanning

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Nominale stoothoudspanning Uimp | 4500 V |
|---------------------------------|--------|

##### Aansluiting

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Doorsnede stijve geleider | 10 mm <sup>2</sup> |
|---------------------------|--------------------|

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Type connector/stekker | Doorverbindingsrail met vork |
|------------------------|------------------------------|

##### Capaciteit

|                |    |
|----------------|----|
| Aantal modulen | 12 |
|----------------|----|