



KDN463A

Kamrail vork 4-polig 10 mm² 12 modulen

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom 63 A

Architectuur

Aantal polen 4

Afmetingen

Lengte 210 mm

Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp 4500 V

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider 10 mm²

Type connector/stekker Doorverbindingsrail met vork

Capaciteit

Aantal modulen 12