



KJ100A

Verdeelklem 4-polig 100 A 2x 2,5-25 mm² / 5x 1,5-16 mm²

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	100 A
-----------------	-------

Uitvoering

Aantal polen	4
--------------	---

Afmetingen

Hoogte	97 mm
Breedte	71 mm
Diepte	44 mm

Capaciteit

Aantal modulen	4
----------------	---

Installatie, montage

Nominaal aandraaimoment	2 - 2 NM
-------------------------	----------