



KJ125B

**Verdeelklem 4-polig 125 A 1x 10-35 mm<sup>2</sup> / 3x 6-25 mm<sup>2</sup> / 11x 1,5-16 mm<sup>2</sup>**

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 125 A

#### Uitvoering

Aantal polen 4

#### Afmetingen

Hoogte 96 mm

Breedte 170 mm

Diepte 64 mm

#### Capaciteit

Aantal modules 10

#### Installatie, montage

Nominaal aandraaimoment 2,50 - 2,50 NM