



KJ125B

Verdeelklem 4-polig 125 A 1x 10-35 mm² / 3x 6-25 mm² / 11x 1,5-16 mm²

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom 125 A

Architectuur

Aantal polen 4

Afmetingen

Hoogte 96 mm

Breedte 170 mm

Diepte 64 mm

Capaciteit

Aantal modules 10

Installatie, montage

Nominaal aandraaimoment 2,50 - 2,50 NM