



KJ160A

**Verdeelklem 4-polig 160 A 1x 25-70 mm<sup>2</sup> / 3x 10-35 mm<sup>2</sup> / 8x 2,5-25 mm<sup>2</sup>**

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 160 A

#### Uitvoering

Aantal polen 4

#### Afmetingen

Hoogte 96 mm

Breedte 162 mm

Diepte 44 mm

#### Capaciteit

Aantal modulen 9

#### Installatie, montage

Nominaal aandraaimoment 5 - 5 NM