



KXA02E

### Rijgklem 2,5 mm<sup>2</sup> aarde, schroef

#### Technische eigenschappen

##### Elektrische Stroom

Nominale stroom	0
-----------------	---

##### Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	1 W
----------------------------------	-----

##### Afmetingen

Hoogte	48,50 mm
--------	----------

Breedte	44,50 mm
---------	----------

Diepte	5 mm
--------	------

##### Connectiviteit

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

##### Materiaal

Materiaal	Polyamide (PA)
-----------	----------------

##### Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

##### Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
----------------------------	---------------------------

Doorsnede stijve geleider	0.5 - 4 mm <sup>2</sup>
---------------------------	-------------------------