



KXA02E

Rijgklem 2,5 mm² aarde, schroef

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 0

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN 1 W

Afmetingen

Hoogte 48,50 mm

Breedte 44,50 mm

Diepte 5 mm

Aansluitmogelijkheden

Type connector/stekker Schroefaansluiting

Materiaal

Materiaal Polyamide (PA)

Installatie, montage

Gemonteerd op DIN-rail

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider 0.5 - 2.5 mm²

Doorsnede stijve geleider 0.5 - 4 mm²