



KXA02NH

Rijgklem 2,5mm² nul, 24 A/800 V, schroef

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	24 A
-----------------	------

Afmetingen

Hoogte	48,50 mm
Breedte	44,50 mm
Diepte	5 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	0.5 - 2.5 mm ²
Doorsnede stijve geleider	0.5 - 4 mm ²

Materiaal

Kleur	Blauw
Materiaal	Polyamide (PA)

Aansluitmogelijkheden

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------