



KXA04NH

### Rijgklem 4mm<sup>2</sup> nul, 32 A/800 V, schroef

#### Technische eigenschappen

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	32 A
-----------------	------

##### Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	1 W
----------------------------------	-----

##### Afmetingen

Hoogte	48,50 mm
--------	----------

Breedte	44,50 mm
---------	----------

Diepte	6 mm
--------	------

##### Aansluitmogelijkheden

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

##### Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

##### Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	0.5 - 4 mm <sup>2</sup>
----------------------------	-------------------------

Doorsnede stijve geleider	0.5 - 6 mm <sup>2</sup>
---------------------------	-------------------------

##### Materiaal

Kleur	Blauw
-------	-------

RAL-kleur	5002
-----------	------

Materiaal	Polyamide (PA)
-----------	----------------