



KXA10LH

Rijgklem 10 mm² fase, 57 A/1000 V, schroef

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom 57 A

Afmetingen

Hoogte 55 mm

Breedte 53,80 mm

Diepte 10 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op DIN-rail

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider 2.5 - 10 mm²

Doorsnede stijve geleider 1.5 - 10 mm²

Materiaal

Kleur Grijs

Materiaal Polyamide (PA)

Connectiviteit

Type connector/stekker Schroefaansluiting