



KXA10NH

**Rijgklem 10 mm<sup>2</sup> nul, 57 A/1000 V, schroef**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	57 A
-----------------	------

**Afmetingen**

Hoogte	55 mm
Breedte	53,80 mm
Diepte	10 mm

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

**Aansluiting**

Doorsnede soepele geleider	2.5 - 10 mm <sup>2</sup>
Doorsnede stijve geleider	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>

**Materiaal**

Kleur	Blauw
Materiaal	Polyamide (PA)

**Aansluitmogelijkheden**

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------