



KXB04E

Rijgklem 4 mm² aarde, schroef, gesloten uitvoering

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	0
-----------------	---

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	1 W
----------------------------------	-----

Afmetingen

Hoogte	48,50 mm
--------	----------

Breedte	51 mm
---------	-------

Diepte	6 mm
--------	------

Aansluitmogelijkheden

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

Materiaal

Materiaal	Polyamide (PA)
-----------	----------------

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	0.5 - 4 mm ²
----------------------------	-------------------------

Doorsnede stijve geleider	0.5 - 6 mm ²
---------------------------	-------------------------