



Rijgklem 6 mm² aarde, schroef, gesloten uitvoering

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom 0

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN 1 W

Afmetingen

Hoogte 53,50 mm

Breedte 54 mm

Diepte 8 mm

Connectiviteit

Type connector/stekker Schroefaansluiting

Materiaal

Materiaal Polyamide (PA)

Installatie, montage

Gemonteerd op DIN-rail

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider 0.5 - 6 mm²

Doorsnede stijve geleider 10 mm²

KXB06E