



KXB06E

Rijgklem 6 mm² aarde, schroef, gesloten uitvoering

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|---|
| Nominale stroom | 0 |
|-----------------|---|

Vermogen

| | |
|----------------------------------|-----|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 1 W |
|----------------------------------|-----|

Afmetingen

| | |
|---------|----------|
| Hoogte | 53,50 mm |
| Breedte | 54 mm |
| Diepte | 8 mm |

Aansluitmogelijkheden

| | |
|------------------------|--------------------|
| Type connector/stekker | Schroefaansluiting |
|------------------------|--------------------|

Materiaal

| | |
|-----------|----------------|
| Materiaal | Polyamide (PA) |
|-----------|----------------|

Installatie, montage

| | |
|---------------|----------|
| Gemonteerd op | DIN-rail |
|---------------|----------|

Aansluiting

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Doorsnede soepele geleider | 0.5 - 6 mm ² |
| Doorsnede stijve geleider | 10 mm ² |