

KXB16E

Rijgklem 16 mm² aarde, schroef, gesloten uitvoering

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 0

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN 1 W

Afmetingen

Hoogte 57,50 mm

Breedte 57,50 mm

Diepte 12 mm

Aansluitmogelijkheden

Type connector/stekker Schroefaansluiting

Materiaal

Materiaal Polyamide (PA)

Installatie, montage

Gemonteerd op DIN-rail

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider 4 - 16 mm²

Doorsnede stijve geleider 1.5 - 10 mm²