



KXB35LH

Rijgklem 35 mm² fase, 125 A/1000 V, schroef

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom 124 A

Afmetingen

Hoogte 67,60 mm

Breedte 70,60 mm

Diepte 16 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op DIN-rail

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider 10 - 35 mm²

Doorsnede stijve geleider 10 mm²

Materiaal

Kleur Grijs

Materiaal Polyamide (PA)

Connectiviteit

Type connector/stekker Schroefaansluiting