



Rijgklem 70 mm² aarde, schroef, gesloten uitvoering

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom 0

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN 1 W

Afmetingen

Hoogte 81,20 mm

Breedte 75,20 mm

Diepte 24 mm

Connectiviteit

Type connector/stekker Schroefaansluiting

Materiaal

Materiaal Polyamide (PA)

Installatie, montage

Gemonteerd op DIN-rail

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider 16 - 70 mm²

Doorsnede stijve geleider 16 - 70 mm²

KXB70E