



KXB70LH

Rijgklem 70 mm² fase, 192 A/1000 V, schroef

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom	192 A
-----------------	-------

Afmetingen

Hoogte	81,20 mm
Breedte	76,80 mm
Diepte	24 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	6 - 70 mm ²
Doorsnede stijve geleider	95 mm ²

Materiaal

Kleur	Grijs
Materiaal	Polyamide (PA)

Connectiviteit

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------