



KXB70NH

Rijgklem 70 mm² nul, 192 A/1000 V, schroef

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	179 A
-----------------	-------

Afmetingen

Hoogte	98,60 mm
Breedte	96 mm
Diepte	24 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	6 - 70 mm ²
Doorsnede stijve geleider	95 mm ²

Materiaal

Kleur	Blauw
Materiaal	Polyamide (PA)

Aansluitmogelijkheden

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------