



## Verdeelkanaal compleet 15\*15mm (zelfklevend)

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Hoogte          | 15 mm                     |
| Breedte         | 15 mm                     |
| Lengte          | 2000 mm                   |
| Binnendoorsnede | 150 - 150 mm <sup>2</sup> |

#### Capaciteit

|  |   |
|--|---|
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) | 1 |
|--|---|

#### Materiaal

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Materiaal              | Polyvinylchloride (PVC) |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld             |
| RAL-kleur              | 9016                    |
| Kleur                  | Verkeerswit             |

#### Veiligheid

|                      |      |
|----------------------|------|
| Slagvastheid IK      | IK06 |
| Beschermingsgraad IP | IP30 |

#### Normen

|  |     |
|--|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|--|-----|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 60 °C |
|---------------------|------------|

#### Connectiviteit

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Kabelgootverbinding | Zonder koppeling |
|---------------------|------------------|

#### Uitrusting

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Aantal scheidingswanden | 0     |
| Aantal compartimenten   | 1 - 1 |
| Aantal scheidingswanden | 0     |
| Met kabelhouders        | Nee   |
| Met beschermfolie       | Nee   |

LF1501509016A