



LF2002008014

## LF20020-RAL8014 kanaal compleet

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

Hoogte	18 mm
Breedte	19 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	228 - 228 mm <sup>2</sup>

#### Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	1
--	---

#### Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
RAL-kleur	8014
Kleur	Bruin

#### Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP30

#### Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

#### Connectiviteit

Kabelgootverbinding	Zonder koppeling
---------------------	------------------

#### Uitrusting

Aantal scheidingswanden	0
Aantal compartimenten	1 - 1
Aantal scheidingswanden	0
Met kabelhouders	Nee
Met beschermfolie	Nee