




LF2002009016



**LF, bodemprofiel + deksel 20x20 mm, verkeerswit**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Hoogte	18 mm
Breedte	19 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	228 - 228 mm <sup>2</sup>

**Capaciteit**

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	1
--	---

**Materiaal**

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
RAL-kleur	9016
Kleur	Verkeerswit

**Veiligheid**

Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP30

**Normen**

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

**Connectiviteit**

Kabelgootverbinding	Zonder koppeling
---------------------	------------------

**Uitrusting**

Aantal scheidingswanden	0
Aantal compartimenten	1 - 1
Aantal scheidingswanden	0
Met kabelhouders	Nee
Met beschermfolie	Nee