




LF4004009016



**LF, bodemprofiel + deksel 40x40 mm, verkeerswit**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Hoogte	40 mm
Breedte	40 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	900 - 900 mm <sup>2</sup>

**Capaciteit**

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	6
--	---

**Materiaal**

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
RAL-kleur	9016
Kleur	Verkeerswit

**Veiligheid**

Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP30

**Normen**

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

**Aansluitmogelijkheden**

Kabelgootverbinding	Voorgemonteerd met koppelingen
---------------------	--------------------------------

**Samenstelling**

Aantal scheidingswanden	0
Aantal scheidingswanden	0
Met kabelhouders	Nee
Met beschermfolie	Nee