




LFH3004509016



LFH, bodemprofiel + deksel halogeenvrij 30x45 mm, verkeerswit

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	30 mm
Breedte	45 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	1010 - 1010 mm ²

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	5
--	---

Materiaal

Materiaal	PC-ABS
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
RAL-kleur	9016
Kleur	Verkeerswit

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP30

Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 90 °C
---------------------	------------

Aansluitmogelijkheden

Kabelgootverbinding	Voorgemonteerd met koppelingen
---------------------	--------------------------------

Samenstelling

Aantal scheidingswanden	0
Aantal compartimenten	1 - 1
Aantal scheidingswanden	0
Met kabelhouders	Nee
Met beschermfolie	Nee