




LFS2002009016



LFS, bodemprofiel + deksel 20x20 mm, verkeerswit

Technische eigenschappen

Afmetingen

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Hoogte | 18 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Lengte | 2000 mm |
| Binnendoorsnede | 228 - 228 mm ² |

Capaciteit

| | |
|--|---|
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) | 1 |
|--|---|

Materiaal

| | |
|------------------------|-------------|
| Materiaal | Staal |
| Oppervlaktebehandeling | Gelakt |
| RAL-kleur | 9016 |
| Kleur | Verkeerswit |

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Slagvastheid IK | IK08 |
| Beschermingsgraad IP | IP30 |

Normen

| | |
|--|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|--|-----|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 90 °C |
|---------------------|------------|

Aansluitmogelijkheden

| | |
|---------------------|--|
| Kabelgootverbinding | Koppelingen als afzonderlijke referentie |
|---------------------|--|

Samenstelling

| | |
|-------------------------|-------|
| Aantal scheidingswanden | 0 |
| Aantal compartimenten | 1 - 1 |
| Aantal scheidingswanden | 0 |
| Met kabelhouders | Nee |
| Met beschermfolie | Nee |