



LFS200206UNLA

**LFS, eindplaat voor goot 20x20 mm, ongelakt**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Hoogte	18 mm
Breedte	19 mm

**Materiaal**

Materiaal	Zink
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

**Veiligheid**

Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsgraad IP	IP30

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

**Uitrusting**

Met beschermfolie	Nee
-------------------	-----

**Configuratie**

Overlappend	Nee
-------------	-----

**Connectiviteit**

Aansluitwijze	Schroefaansluiting, Opklikbare montage
Gerelateerde Series	LFS 20x20