



LFS200206UNLA

LFS, eindplaat voor goot 20x20 mm, ongelakt

Technische eigenschappen

Afmetingen

| | |
|---------|-------|
| Hoogte | 18 mm |
| Breedte | 19 mm |

Materiaal

| | |
|------------------------|-------------|
| Materiaal | Zink |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld |

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Slagvastheid IK | IK08 |
| Beschermingsgraad IP | IP30 |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 60 °C |
|---------------------|------------|

Uitrusting

| | |
|-------------------|-----|
| Met beschermfolie | Nee |
|-------------------|-----|

Configuratie

| | |
|-------------|-----|
| Overlappend | Nee |
|-------------|-----|

Connectiviteit

| | |
|---------------------|--|
| Aansluitwijze | Schroefaansluiting, Opklikbare montage |
| Gerelateerde Series | LFS 20x20 |