



LFS6010049016



LFS, binnenhoek voor goot 60x100 mm, verkeerswit

Technische eigenschappen

Toebehoren

| | |
|------------|-----------------|
| Toebehoren | Dekselonderdeel |
|------------|-----------------|

Instellingen

| | |
|------------|---------|
| Hoekbereik | 90 - 90 |
|------------|---------|

Afmetingen

| | |
|---------|--------|
| Hoogte | 60 mm |
| Breedte | 100 mm |

Materiaal

| | |
|------------------------|-------------|
| Materiaal | Staal |
| Oppervlaktebehandeling | Gelakt |
| Kleur | Verkeerswit |
| RAL-kleur | 9016 |

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Slagvastheid IK | IK08 |
| Beschermingsgraad IP | IP30 |

Normen

| | |
|--|----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Ja |
|--|----|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 90 °C |
|---------------------|------------|

Samenstelling

| | |
|---------------------|------------|
| Met beschermfolie | Nee |
| Gerelateerde Series | LFS 60x100 |