



LFS602003VERZ



## LFS, buitenhoek voor goot 60x200 mm, verzinkt

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

|         |        |
|---------|--------|
| Hoogte  | 60 mm  |
| Breedte | 200 mm |

#### Toebehoren

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Toebehoren | Dekselonderdeel |
|------------|-----------------|

#### Instellingen

|            |         |
|------------|---------|
| Hoekbereik | 90 - 90 |
|------------|---------|

#### Materiaal

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Materiaal              | Staal          |
| Oppervlaktebehandeling | Gegalvaniseerd |
| Kleur                  | Zink           |

#### Veiligheid

|                      |      |
|----------------------|------|
| Slagvastheid IK      | IK08 |
| Beschermingsgraad IP | IP30 |

#### Normen

|  |     |
|--|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|--|-----|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 60 °C |
|---------------------|------------|

#### Samenstelling

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Met beschermfolie   | Nee        |
| Gerelateerde Series | LFS 60x200 |