



MM502N



Motorbeveiligingsschakelaar 0,16 - 0,25 A

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	0,25 A
-----------------	--------

Afmetingen

Hoogte	140 mm
Breedte	45 mm
Diepte	75 mm

Uitvoering

Bedieningselement	Korte draaigreep
Aantal polen	3

Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp	6000 V
Overspanningscategorie volgens IEC60947-1	3
Type voeding	AC

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze regeling en hulpcontact	Schroefaansluiting
---------------------------------------	--------------------

Samenstelling

Verzegelbaar	Nee
Met hulpcontact	Nee
Met thermische beveiliging	Ja

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------