




MZ201



Hulpcontact 1 maak + 1 verbreek CA 6 A 240 V AC

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom	6 A
-----------------	-----

Connectiviteit

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
Aansluitwijze	Klik montage

Capaciteit

Aantal modules	0,50
----------------	------

Aansluiting

Soort contact	1 verbreek + 1 maak
Doorsnede soepele geleider	6 mm ²
Doorsnede stijve geleider	10 mm ²

Spanning

Nominale isolatiespanning U _i	4000 V
Type voeding	AC

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 60 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 80 °C

Levensduur

Maximale aantal mechanische schakelingen	12000
Elektrische levensduur in aantal cycli	6000

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	0,10 W
----------------------------------	--------

Afmetingen

Hoogte	80 mm
Breedte	9,50 mm
Diepte	40 mm

Uitrusting

Aantal wisselcontacten	0
Aantal verbreekcontacten	1