




MZ201



## Hulpcontact 1 maak + 1 verbreek CA 6 A 240 V AC

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	6 A
-----------------	-----

#### Aansluitmogelijkheden

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
Aansluitwijze	Klik montage

#### Capaciteit

Aantal modules	0,50
----------------	------

#### Aansluiting

Soort contact	1 verbreek + 1 maak
Doorsnede soepele geleider	6 mm <sup>2</sup>
Doorsnede stijve geleider	10 mm <sup>2</sup>

#### Spanning

Nominale isolatiespanning U <sub>i</sub>	4000 V
Type voeding	AC

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 60 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 80 °C

#### Levensduur

Maximale aantal mechanische schakelingen	12000
Elektrische levensduur in aantal cycli	6000

#### Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	0,10 W
----------------------------------	--------

#### Afmetingen

Hoogte	80 mm
Breedte	9,50 mm
Diepte	40 mm

#### Samenstelling

Aantal wisselcontacten	0
Aantal verbreekcontacten	1