



MZ520N



## Hulpcontact 1 maak + 1 verbreek voor motorbeveiligingsschakelaars in MM..N-serie

### Technische eigenschappen

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom	1 A
Nominale stroom 230 V AC15	3,50 A

#### Connectiviteit

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
Aansluitwijze	DIN-rail adapter

#### Capaciteit

Aantal modules	0,50
----------------	------

#### Aansluiting

Soort contact	1 verbreek + 1 maak
Doorsnede soepele geleider	2.5 mm <sup>2</sup>
Doorsnede stijve geleider	2.5 mm <sup>2</sup>

#### Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	690 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	6000 V
Type voeding	AC

#### Frequentie

Frequentie	40 - 60 Hz
------------	------------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 55 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-25 - 80 °C

#### Levensduur

Maximale aantal mechanische schakelingen	100000
Elektrische levensduur in aantal cycli	50000

#### Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	0,04 W
----------------------------------	--------

#### Afmetingen

Breedte	9 mm
Diepte	68 mm

#### Uitrusting

Aantal wisselcontacten	0
------------------------	---

**Veiligheid**

---

Beschermingsgraad IP

IP20