



MZ527N



Foutsigaleringscontact 1 maak voor motorbeveiligingsschakelaars in MMxxxN-serie

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom	1 A
Nominale stroom 230 V AC15	3,50 A

Connectiviteit

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
Aansluitwijze	DIN-rail adapter

Capaciteit

Aantal modules	0,50
----------------	------

Aansluiting

Soort contact	2 maak
Doorsnede soepele geleider	2.5 mm ²
Doorsnede stijve geleider	2.5 mm ²

Spanning

Nominale isolatiespanning U _i	690 V
Nominale stoothoudspanning U _{imp}	6000 V
Type voeding	AC

Frequentie

Frequentie	40 - 60 Hz
------------	------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 55 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-25 - 80 °C

Levensduur

Maximale aantal mechanische schakelingen	10000
Elektrische levensduur in aantal cycli	5000

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	0,20 W
----------------------------------	--------

Afmetingen

Breedte	9 mm
Diepte	68 mm

Uitrusting

Aantal wisselcontacten	0
------------------------	---

Veiligheid

Beschermingsgraad IP

IP20