



SB432PV

Lastscheider 4-polig 32 A, 1000 V DC

Technische eigenschappen

Architectuur

| | |
|--------------|----|
| Aantal polen | 4 |
| Pooltype | 4P |

Capaciteit

| | |
|----------------|------|
| Aantal modulen | 3,50 |
|----------------|------|

Elektrische Stroom

| | |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 32 A |
|-----------------|------|

Spanning

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Type voeding | DC |
| Nominale isolatiespanning U_i | 1000 V |
| Nominale spanning (gelijkstroom) | 1000 - 1000 V |

Installatie, montage

| | |
|-------------------------|----------------|
| Nominaal aandraaimoment | 1,80 - 1,80 NM |
|-------------------------|----------------|

Afmetingen

| | |
|--------|-------|
| Hoogte | 85 mm |
| Diepte | 72 mm |

Vermogen

| | |
|----------------------------------|--------|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 6,90 W |
|----------------------------------|--------|

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
|----------------------|------|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|--|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -40 - 65 °C |
| Vervuilingsgraad volgens IEC60664/IEC60947-2 | 3 |

Aansluiting

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Doorsnede soepele geleider | 4 - 10 mm ² |
| Doorsnede stijve geleider | 4 - 16 mm ² |