



SFL132

Modulaire omschakelaar 1-polig 32 A, NO.NC, I-II, common point onder

Technische eigenschappen

Uitvoering

Aantal polen	1
--------------	---

Afmetingen

Breedte	17,50 mm
---------	----------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	32 A
Afschakelvermogen 400 V AC23A	677 A
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Icc met gl-gG-zekeringen	0,48 kA

Installatie, montage

Nominaal aandraaimoment	1,80 - 1,80 NM
-------------------------	----------------

Spanning

Nominale spanning Ue	230 - 230 V
Type voeding	AC
Nominale isolatiespanning Ui	440 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	4000 V

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Samenstelling

Aantal NO contacten	0
Aantal verbreekcontacten	0

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 50 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 80 °C

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	1.5 - 10 mm²
Doorsnede stijve geleider	1.5 - 16 mm²

Levensduur

Maximale aantal mechanische schakelingen	200000
--	--------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	1,50 W
Vermogensverlies per pool bij In	1,50 W