




SK600



Omschakelaar - 1P - 20A - 400V

Technische eigenschappen

Architectuur

Aantal polen	1
Pooltype	1P

Elektrische Stroom

Nominale stroom	20 A
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Icc met gl-gG-zekeringen	8 kA

Spanning

Nominale spanning Ue	660 - 660 V
Type voeding	AC
Nominale isolatiespanning Ui	690 V

Capaciteit

Aantal modules	3
----------------	---

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	53 mm
Diepte	64 mm

Uitrusting

Aantal NO contacten	0
Aantal verbreekcontacten	0

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 40 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 80 °C

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	1.5 - 10 mm ²
Doorsnede stijve geleider	1 - 6 mm ²

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	0,70 W
----------------------------------	--------